

Valg af sold til KDC

Datablad

Indersold

På det inderste sold sorteres de store urenheder fra afgrøden.

Indersold med små huller i forhold til kernestørrelsen giver den mest effektive rensning, men reducerer kapaciteten.

Indersold med store huller i forhold til kernestørrelsen giver høj kapacitet, men reducerer renseseffektiviteten.

Hvis der fyldes for meget afgrøde i maskinen, vil de gode kerner, der ikke når at løbe igennem indersoldet, blive sorteret fra sammen med de store urenheder.

Maks. kapacitet




Maks. renseseffekt,
reduceret kapacitet



Soldperforering i moduler (mm) KDC 8000: Modul 1 – 1 – 2 – 2 – 2 KDC 4000: Modul 1 – 2 – 3	Majs	Hvede	Byg	Havre	Rug	Sojabønner	Solsikker	Ærter	Rapsfrø
Ø17/Ø17/Ø15/Ø15/Ø15 Ø17/Ø17/Ø15									
Ø15/Ø15/Ø13/Ø13/Ø13 Ø15/Ø15/Ø11									
Ø13/Ø13/Ø11/Ø11/Ø11 Ø13/Ø13/Ø11									
Ø11/Ø11/Ø9/Ø9/Ø9 Ø11/Ø11/Ø9									
Ø9/Ø9/Ø7.4/Ø7.4/Ø7.4 Ø9/Ø9/Ø7.4									
Ø8/Ø8/Ø7.4/Ø7.4/Ø7.4 Ø8/Ø7.4/Ø7.4									
Ø7.4/Ø7.4/Ø5.2/Ø5.2/Ø5.2 Ø7.4/Ø7.4/Ø5.2									
Ø7/Ø7/Ø5.2/Ø5.2/Ø5.2 Ø7/Ø5.2/Ø5.2									
Ø6.5/Ø6.5/Ø5.2/Ø5.2/Ø5.2 Ø6.5/Ø5.2/Ø5.2									
Ø5.2/Ø5.2/Ø4.3/Ø4.3/Ø4.3 Ø5.2/Ø5.2/Ø4.3									
Ø4.3/Ø4.3/Ø3.5/Ø3.5/Ø3.5 Ø4.3/Ø4.3/Ø3.5									
Ø3.5/Ø3.5/Ø2.75/Ø2.75/Ø2.75 Ø3.5/Ø3.5/Ø2.75									
Langhuller 10 x 30 (alle moduler)									
Langhuller 5 x 20 (alle moduler)									
Langhuller 3,5 x 16,5 (alle moduler)									

1 = Modul 1
2 = Modul 2
3 = Modul 3

KDC 8000 /
KDC 8000 **PLUS**



KDC 4000 /
KDC 4000 **PLUS**



Ydersold

På det yderste sold sorteres små urenheder og små kerner fra afgrøden.


Til forrensning har valg af ydersold normalt ingen betydning for kapaciteten.

Sortering efter kernestørrelse sker på ydersoldet. Sorteringskapaciteten er typisk ca. 10-20% af den maksimale rensekapa- citet ved forrensning.

Kernestørrelser

- Small
- Mellemstore
- Store

Soldperforering (mm)	Majs	Hvede	Byg	Havre	Rug	Sojabønner	Solsikker	Ærter	Rapsfrø
KDC 8000: 3 soldmoduler - alle identiske									
KDC 4000: 2 soldmoduler - begge identiske									
Langhuller 1,0 x 16,5									●
Langhuller 1,2 x 16,5				●	●				●
Langhuller 1,4 x 16,5		●		●					
Langhuller 1,8 x 16,5		●		●			●		
Langhuller 2,0 x 16,5		●	●				●		
Langhuller 2,25 x 16,5		●	●				●		
Langhuller 2,4 x 16,5		●	●						
Langhuller 2,5 x 16,5			●						
Langhuller 2,65 x 16,5			●			●			
Langhuller 3,5 x 16,5						●			
Langhuller 4,0 x 16,5						●		●	
Langhuller 4,3 x 16,5						●		●	
Langhuller 4,5 x 16,5						●		●	
Langhuller 5,0 x 20,0	●								
Firkantede huller 2,75		●	●		●				
Firkantede huller 5,2	●								
Firkantede huller 6,0	●								
Huller Ø2,0		●	●	●	●				
Huller Ø3,5						●		●	
Huller Ø4,3	●					●		●	
Huller Ø7,0	●								
Huller Ø7,4	●								
Huller Ø9,5	●								
Blindsold uden perforering									



Kongskilde Industries A/S

Tel. +45 72 17 60 35

grain@kongskilde-industries.com

www.kongskilde-industries.com/grain

